



### Sherpa 440

Hoofdopening en zijzakken met contrasterende omgekeerde nylon rits  
Contrasterende Taslon borstzak met omgekeerde nylon rits  
Biais onderaan de mouwen en body in contrasterende Taslon  
Zwart trekklipje met reflecterende details  
Onderkant van het kledingstuk met contrasterende elastische trekkoorden en uiteinden  
Comfortabele pasvorm  
Lichtjes langer rugpand

### Onderhoud



### Samenstelling

70% gerecycled polyester - 30% polyester  
Fleecevoering 100% polyamide

### Beschikbare kleuren



CarboGrey/Black



SheBeige/Beige



Army/Dark Army

### Een toegewijd product



### Verwante producten



SOL'S FURY  
04042

## Beschikbare groottes



| Groottes | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   | 3XL   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A/B      | 64/52 | 68/55 | 69/58 | 70/61 | 71/64 | 72/67 | 74/70 |

## Verpakking

Verpakkingsgrootte : 60 x 40 x 30 cm

Gewicht per verpakking : 8.00 kg



10



één

## Personalisering

- **Borduurwerk** : Deze techniek wordt over het algemeen gebruikt voor personalisatie, waarbij een afwerking van hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Deze techniek is het best bestand tegen wassen en gebruik. Het borduurwerk kan rechtstreeks op het product worden aangebracht of via geborduurde patches. Het kan worden gedaan met dikte-effecten (met schuim) of door middel van patches die dan op het eindproduct worden aangebracht, waardoor variaties in materialen mogelijk zijn.
- **Buigen** : Het is de aanbevolen markeringstechniek voor kleine en middelgrote series. Er zijn verschillende aspecten: glad, fluweel, fluorescerend, glitter, goud en zilver. Dit zijn strijkvinyls die worden gesneden en gelijmd door heet persen. Zij zijn zeer goed geschikt voor een breed scala van materialen en substraten.
- **Overdracht** : De juiste techniek voor alle materialen. Het wordt aanbevolen voor bagage, zware kledingstukken, moeilijk bereikbare oppervlakken. Het bestaat erin de markering van een papieren drager op het kledingstuk over te brengen door heet te lijmen. De markering door verlijming brengt stijfheid in lichte steunen ter hoogte van de markeringszone, maar toch behoudt het product al zijn kwaliteiten van comfort.