

NEOBLU BART MEN

CAMICIA UOMO COREANA

NEO
BLU

PEOPLE IN MOTION

03792



Colori disponibili



Nero profondo



Beige



Blu soft



Bianco ottico



PEPELINE 120

Maniche lunghe

Collo alla coreana

Abbottonatura nascosta

Polsini regolabili

Lavaggio e stiratura



Composizione

60% cotone proveniente da agricoltura biologica - 40% poliestere riciclato

Un prodotto impegnato



AW-APPROVED
VEGAN



Prodotti Correlati



NEOBLU BART WOMEN
03787

Dimensioni disponibili



Dimensioni	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A/B	76/51	76/54	77/57	77/61	79/64	80/67	81/70	83/73

Imballaggio

Dimensioni del cartone 55 x 38 x 14 cm

Peso per cartone : 3.00 kg



Personalizzazione

- **Flettere** : È la tecnica di marcatura raccomandata per le serie piccole e medie. Ci sono diversi aspetti: liscio, velluto, fluorescente, glitter, oro e argento. Si tratta di vinili da stirare che vengono tagliati e incollati a caldo. Si adattano molto bene a una vasta gamma di materiali e substrati.
- **Digitale** : Il metodo di stampa che non conosce limiti: precisione, effetti di colore, numero di colori... Questa tecnica può essere usata per marcare tutti i tipi di quantità di prodotti ed è particolarmente adatta per i materiali a base di cotone.
- **Serigrafia** : La tecnica più utilizzata. Consiste, con il metodo dello stencil, nel depositare l'inchiostro direttamente sul prodotto. Ci sono tanti schermi e passaggi quanti sono i colori del motivo da riprodurre e tutti i colori possono essere ottenuti. Questa tecnica permette di produrre quantità molto grandi. Permette l'uso di inchiostri con vari effetti per rendering molto diversi e si adatta a quasi tutti i supporti tessili. La marcatura di supporti colorati richiede un sottosmalto opacizzante chiamato « bianco di fondo ».
- **Trasferimento** : La tecnica giusta per tutti i materiali. È raccomandato per bagagli, indumenti pesanti, superfici di difficile accesso. Consiste nel trasferire la marcatura da un supporto di carta all'indumento mediante incollaggio a caldo. La marcatura per incollaggio apporta rigidità ai supporti leggeri a livello della zona di marcatura, tuttavia, il prodotto mantiene tutte le sue qualità di comfort.